


Spojni vod KMYZ-2-24-5-LED

Broj artikla: 34998

FESTO

za vakumski generator



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maritime classification	see certificate
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa samonarezanim vijkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	90 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Kutna utičnica / vodič četverokutni oblik / otvoreni kraj
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Promjer kabla	3,4 mm
Struktura kabla	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronca