



Prigušni ventil odlaznog zraka GRE-3/8

Broj artikla: 35310

FESTO

s integriranim prigušivačem zvuka od sinteriranog metala za prigušenje odzračivanja ventila određene izvedbe.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	G3/8
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	2.000 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 70 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Težina proizvoda	50 g
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mjed