


# Zaštita odzračivanjem VABD-D3-SN-N12

Broj artikla: 3535104

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	0 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-50 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje s vanjskim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	EPDM
Material vent screw	PA