


Usisna zdjelica komplet VASB-40-1/4-NBR

Broj artikla: 35413

FESTO

s brtvenim prstenom OL.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 4 mm |
| Promjer usisne zdjelice | 40 mm |
| Efektivni promjer usisavanja | 32 mm |
| Položaj priključka | gore |
| Oblik usisnika | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nazivni pogonski tlak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Sila odvajanja kod vakuuma 70% | 56 N |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 56 N |
| Navoj za pričvršćenje | G1/4 |
| Pričvršćenje usisne zdjelice | G 1/4 |
| Vakuumski priključak | G1/4 |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Cinkov tlačni lijev |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup | NBR |