

# Štedni zračni pištolj LSP-1/4-D

Broj artikla: 35528

FESTO

izvedba od tlačnog lijeva



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija odlaznog zraka	Ispuhivanje se može dozirati
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	120 l/min
Normalni nazivni protok	120 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	240 g
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje