



Beskontaktni prekidač SMT0-6-PS-S-LED-24

Broj artikla: 35573

FESTO

sa svjetlećom diodom i integriranim zaštitnim spojem bez kompleta za pričvršćenje.

Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Princip mjerenja	magnetski induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	≤ 1 ms
Isklopno vrijeme	≤ 1 ms
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	< 3 V
Preostala struja	≤ 0,01 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Utikači M12x1 3-polni
Odlazni smjer, priključak	poprijeko
Maks. pritezni moment, utikač	0,5 Nm
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Težina proizvoda	36 g
Informacija o materijalu, kućište	PA-GF PUR Cinkov tlačni lijev
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67