


L nasadni priključak LCNH-M5-PK-3

Broj artikla: 35983

FESTO

Zakretljiv, s produljenim tijelom, za plastične savitljive cijevi PAN, PUN, PP, PU, PR, s brtvenim prstenom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 2 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj M5 |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Čelik Cinkov tlačni lijev |