

# L nasadni priključak LCNH-1/8-PK-3

Broj artikla: 35985

FESTO

Zakretljiv, s produljenim tijelom, za plastične savitljive cijevi PAN, PUN, PP, PU, PR, s brtvenim prstenom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminij Cinkov tlačni lijev