

# Nasadni priključak savitljive cijevi N-1/4-P-9

Broj artikla: 3607

FESTO

s brtvenim prstenom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	6,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	12 Nm
Težina proizvoda	7,14 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Za savitljivu cijev unutarnjeg promjer 9 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Eloksirani aluminij