

# Nasadni priključak savitljive cijevi N-3/4-P-13

Broj artikla: 3612

FESTO

s brtvenim prstenom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	11 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	40 Nm
Težina proizvoda	31,75 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/4
Pneumatski priključak 2	Za savitljivu cijev unutarnjeg promjera 13 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Eloksirani aluminij