



Robusni ventil s tipkalom PV-3-1/8

Broj artikla: 3648

Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Dosjedni ventil s povratnom oprugom
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	2 mm
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	520 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev