

# Mijeh EB-215-80

Broj artikla: 36488

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	215
Potrebni promjer ugradnje	230 mm
Hod	80 mm
Maks. visina, izvučeno	135 mm
Maks. prekretni kut	20 deg
Maks. devijacija	10 mm
Min. visina ugradnje	50 mm
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak do ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila povrata	200 N
Težina proizvoda	2.000 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bellows	NR/BR
Material housing	Čelik pocinčano