


Prigušno-povratni ventil GR-1/2

Broj artikla: 3720

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	1.620 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	2760 l/min
Pogonski tlak	0,1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Težina proizvoda	517 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adjusting screw	Mjed