


Spojni vod NEBS-SM12G12-E-5-N-LE12

Broj artikla: 3947395

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Identifikacija kabela	s priborom
Učestalost priključivanja	100
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	12
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	12
Električni spoj 1, tip ugradnje	Vijak za zaključavanje s hex SW13
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	12
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	12
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,5 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 32 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 65 mm
Promjer kabela	6,5 mm
Struktura kabela	12x0,25
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Krajevi žila	Cut off bluntly
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crno
Material housing	TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno
Material screw-type lock	Poniklani lijevani cink
Material electrical contact	Brass, gold-plated