

# Utikač spojke KS5-N-13


Broj artikla: 4089

Proizvod u napuštanju

FESTO

za samozapornu spojku savitljivih cijevi,

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	11 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.710 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	256 g
Pneumatski priključak 1	N-13