

Plastična savitljiva cijev PL-13-BL

Broj artikla: 4103

FESTO

za CK i N navojne spojeve

Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	17,6 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	100 mm
Unutarnji promjer	13 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	0 ... 7 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-10 ... 35 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,135 kg/m
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 85 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PVC-P