


# Pokaz tlaka OH-22-RT

Broj artikla: 4131

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	1,4 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 45 °C
Temperatura okoline	-10 ... 45 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta pričvršćenja	Control panel installation in diameter 22.5
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno