



ILI blok OS-PK-3-6/3

Broj artikla: 4232

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Normalni nazivni protok	100 l/min
Pogonski tlak	1,6 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nazivni promjer	2,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	90 g
Pneumatski priključak 3	PK-3
Material seals	NBR