



Pneumatski ventil

VL/O-3-PK-3X2

Broj artikla: 4245

FESTO

Već prema izboru priključaka, neaktivirana funkcija s prolazom ili bez prolaza.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 3/2 otvoren, monostabilan |
| Normalni nazivni protok | 100 l/min |
| Pogonski tlak | 0 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | Tanjur - sjedište |
| Nazivni promjer | 2,5 mm |
| Vrijeme sklapanja isklj | 50 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 12 ms |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medij upravljanja | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 180 g |
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 4 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 5 | PK-3 |
| Material of connecting plate | Mjedi PPS ojačano |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Plastika Cinkov tlačni ljev |