


Paralelni komplet EAMM-U-45-V32-42A-63

Broj artikla: 4280674

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina | 45 |
| Središnji razmak | 63 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prijenosni odnos prigona | 1:1 |
| Maks. brzina vrtnje | 3.600 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Moment tromosti mase | 4,35 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,05 Nm |
| Prenosivi okretni moment | 0,5 Nm |
| Težina proizvoda | 243 g |
| Kod sučelja, pogon | V32 |
| Cod sučelja, Motor in | 42A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |