

# Pneumatski ventil

## A-5-1/4



Broj artikla: 4436

Proizvod u napuštanju

FESTO

s mehaničkim aktiviranjem i ručnim aktiviranjem koje se može dodatno prilagoditi

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok	700 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Nazivni promjer	7 mm
Tlak upravljanja	2 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Potreban nauljeni pogon
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	770 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Material housing	Aluminij