



Kuglasta slavina VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3

Broj artikla: 4451860

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 2", top flange F05 PN25, thread EN 10226-1
Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerna kuglasta slavina T-provrt
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp2
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F05
Unutarnji promjer	45 mm
Nazivni promjer DN	50
Funkcija ventila	3/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	25
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	36 Nm
Zasnovano na normi	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:---] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 130 °C
Protok Kv, L-provrt kutni	292 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklano
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Mjed kromirano
Broj materijala kugle	CW614N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	CW614N
Težina proizvoda	4.320 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju