


Razdjelni blok FR-12-M5

Broj artikla: 4525

FESTO

za raspodjelu komprimiranog zraka.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 4,1 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0 ... 16 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 3,5 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 40 g |
| Broj odlaza | 12 |
| Broj dovoda | 1 |
| Pneumatski priključak 1 | Unutarnji navoj G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | Unutarnji navoj M5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Aluminij eloksirano |