

Pneumatski ventil



VL-5/4-1/4

Broj artikla: 4574

Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/4 zatvoren
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	800 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4