

Prigušivač zvuka U-PK-3

Broj artikla: 4646

FESTO

Za smanjenje buke i izbjegavanje onečišćenja odzračnih izlaza
pneumatskih komponenata



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Protok prema atmosferi | 310 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razina zvučnog tlaka | 70 dB(A) |
| Temperatura okoline | -10 ... 70 °C |
| Težina proizvoda | 4,5 g |
| Pneumatski priključak | PK-3 |
| Material of silencer insert | Bronca |
| Material of threaded plug | Mjed |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |