


# Priključna ploča VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

Broj artikla: 4727331

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	1/4 NPT
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključka
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminium ematalliert
Material seals	NBR