


Kuglasta slavina VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16

Broj artikla: 4745225

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 3", PN63,
ASME B1.20.1 - NPT.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-way ball valve with hand lever
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	3 NPT
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Unutarnji promjer	76 mm
Nazivni promjer DN	80
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	63
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	85 Nm
Zasnovano na normi	ASME B1.20.1
Medij	Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Protok Kv	995 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nehrđajući čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kugle	1.4401
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	7.500 g
Dozvola	CRN
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju