

Kuglasta slavina


VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14

Broj artikla: 4783597

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 1", top flange F0405, PN16, welded ends to ISO1127, electropolished.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Zavareni kraj po normi ISO 1127
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F0405
Unutarnji promjer	29,7 mm
Nazivni promjer DN	25
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	16
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	15 Nm
Zasnovano na normi	ISO 1127 ISO 5211
Medij	Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Protok Kv	135 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Material housing	Nehrđajući čelični ljev
Broj materijala kućišta	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nehrđajući čelični ljev
Broj materijala kugle	1.4409
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	1.350 g
Dozvola	3-A Sanitary CRN
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju