



Pneumatski ventil

VL-8-3/8-B

Broj artikla: 4802
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	8/2 monostabilan
Normalni nazivni protok	1.800 l/min
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	pneumatska opruga
Nazivni promjer	9 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	okomito
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Potreban nauljeni pogon
Temperatura medija	-5 ... 40 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 4	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Informacija o materijalu, brtve	NBR