

# Kuglasta slavina VZBF-8-P1-20-D-2-F14-V15V16

Broj artikla: 4810862

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 8", top flange F14, PN20, ANSI class 150.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Prirubnica prema ANSI B16.5 class 150
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F14
Unutarnji promjer	200 mm
Nazivni promjer DN	200
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	20
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	600 Nm
Zasnovano na normi	ANSI B16.5 class 150 ISO 5211
Medij	Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Protok Kv	7.816 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nehrđajuči čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seals	FPM Grafit PCTFE PTFE
Material ball	visokolegirani čelik, nehrđajuči
Broj materijala kugle	1.4401
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajuči
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	84.200 g
Dozvola	CRN
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju