


Spojka EAMD-16-15-6-8X10

Broj artikla: 4819883

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	6 mm
Promjer 2 prihvata	8 mm
Veličina	16
Nazivna duljina	15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,355 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	12,8 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno