



# Podesivi prigušivač zvuka GRU-1/2

Broj artikla: 4869

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrijednost                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                              | Prigušna funkcija prigušivača zvuka               |
| Pneumatski priključak 1                       | G1/2                                              |
| Element namještanja                           | Narovašeni vijak                                  |
| Vrsta pričvršćenja                            | na uvrtnje                                        |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 2.500 l/min                                       |
| Pogonski tlak                                 | 0 ... 10 bar                                      |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 60 °C                                     |
| Pogonski medij                                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja           | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura medija                            | -10 ... 60 °C                                     |
| Težina proizvoda                              | 100 g                                             |
| Informacija o materijalu, navojni čep         | POM                                               |
| Materijal - napomena                          | RoHS sukladno                                     |
| Informacija o materijalu, regulacioni vijak   | Aluminijska legura za gnječenje                   |