


Prirubno pričvršćenje DAMF-Q12-40

Broj artikla: 4965022

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	12 Nm
Težina proizvoda	472 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Čelik pocinčan
Material screws	Čelik, pocinčan