

# Spojka

## EAMD-33-22-19-10X12

Broj artikla: 5030024

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	19 mm
Promjer 2 prihvata	10 mm
Veličina	33
Nazivna duljina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	4,6 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	9 Nm
Težina proizvoda	46,1 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno