


Spojka EAMD-42-40-11-16X25

Broj artikla: 5200234

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	11 mm
Promjer 2 prihvata	16 mm
Veličina	42
Nazivna duljina	40 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	39 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	198 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno