


# Blok podnožja MHA2-PR4-5-M5

Broj artikla: 525128

FESTO

za ventile s blokom podnožja MHA2-...-HC/TC



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	340 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 4	M5
Pneumatski priključak 5	M7
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnječenje