


Motorski vod

NEBM-M23G15-EH-7.5-Q7N-R3LEG14

Broj artikla: 5251376

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Zasnovano na normi | EN 61984 |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Težina proizvoda | 2.625 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Hybrid socket |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M23x1 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 15 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 12 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | Zakretno zabravljenje |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, tip konektora | Plugs and cables |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | RJ45 and open end |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 14 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 12 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 850 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 630 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 11,7 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 6 kV |
| Duljina kabela | 7,5 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 48 mm |
| Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 90 mm |
| Promjer kabela | 12 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,3 mm |
| Struktura kabela | 4 x 0.75 mm ² + 1 x (2 x 0.75 mm ²) + 1 x (2 x 0.24 mm ² + 2 x 2 x 0.15 mm ²) zaslonjeno |
| Nazivni presjek vodiča | 0,15 mm ² 0,24 mm ² 0,75 mm ² |
| Krajevi žila | Tuljak završetka žile |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -40 ... 90 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -25 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena |
| Stupanj onečišćenja | 1 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material insulation | PP |