


Blok podnožja MHA3-PR4-3-1/8

Broj artikla: 525222

FESTO

za ventile s blokom podnožja MHA3-...-HC/TC



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 4 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom sa H - profilom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1/33 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | Unutarnji navoj G1/8 |
| Pneumatski priključak 3/11 | G1/4 |
| Material of connecting plate | Aluminijska legura za gnječenje |