


Blok podnožja MHA3-PR8-3-1/8

Broj artikla: 525224

FESTO

za ventile s blokom podnožja MHA3-...-HC/TC



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	G1/4
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 3/11	G1/4
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnječenje