

Plastična savitljiva cijev PUN-V0-8X1,25-SW

Broj artikla: 525439

FESTO

negorivo



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Vanjski promjer | 8 mm |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 37 mm |
| Unutarnji promjer | 5,7 mm |
| Min. radijus savijanja | 18 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Dozvola | TÜV |
| Mjesto izdavanja certifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Test na vatrootpornost | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Informacija o temperaturi okoline | For unpressurised use up to 90 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,031 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm |
| Boja | crno |
| Uputa za boju | odstupanje prema standardnoj boji zbog vatrozaštite |
| Tvrdoća po Shoreu | D 54 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | TPE-U(PU) |