

Plastična savitljiva cijev PAN-VO-10X1,25-GN

Broj artikla: 525472

FESTO

negorivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Vanjski promjer za utični priključak	10 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	56 mm
Unutarnji promjer	7,5 mm
Min. radijus savijanja	34 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Uputa za pogonski tlak	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje Water (liquid, free of ice)
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (plašt)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,088 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 10 mm
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P