


Komplet za pričvršćenje CRSMB-8-32/100

Broj artikla: 525565

FESTO

Za ugradnju prekidača za cilindre
Isporuka obuhvaća dva držača senzora.
Opseg isporuke 2 komada



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8
Oblik	za okrugle cilindre
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Mehanička zaštita	IP65 IP68 IP69K
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	lijepljeno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Eloksirani aluminij TPE-U(PU)