


Međupozicija za prigradnju SLG-Z-18-A

Broj artikla: 525681

FESTO

za linearni pogon SLG.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul zakretanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i dosjednim zatikom
Pneumatski priključak	M3
Material stops	Čelik poniklan
Material seals	PUR
Material housing	Aluminij tvrdo eloksirano