



# Beskontaktni prekidač SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

broj artikla: 525897

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, za pogone sa senzorskim utorom 8,  
montaža odozgo, s kablom.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Sklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	500 mA
Duljina kabla	5 m
Električni priključak	3-žilno Kabel
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Oblik	za T utor
Otpornost na kratki spoj	ne
Princip mjerenja	magnetični Reed
Zaštita od zamjene polova	ne
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	0,03 ms
Uklopno vrijeme	≤ 0,5 ms
Maks. sklopna snaga DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	60 g
Mogućnost reprodukcije sklopne veličine	+/- 0,1 mm
Način pričvršćenja	stegnuto u T utoru
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	PA
Materijal - informacija, plašt kabla	PUR