


# Usisna zdjelica komplet ESS-100-GT-G1/4-I

Broj artikla: 525987

FESTO

lako izmjenjivo,



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	9 mm
Min. radijus radnog predmeta R	135 mm
Nazivni promjer	5,5 mm
Promjer usisne zdjelice	100 mm
Volumen usisne zdjelice	53,9 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	okruglo, zvonasti oblik
Oblik usisnika	okrugli duboki
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	297 N
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	375 N
Maks. pritezni moment, navoj za pričvršćenje	11 Nm
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	183 N
Težina proizvoda	89,5 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskeg priključka
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	Vulkollan®