

# Usisna zdjelica komplet ESS-80-BT-M10

Broj artikla: 525997

FESTO

lako izmjenjivo,



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	10,5 mm
Min. radijus radnog predmeta R	100 mm
Nazivni promjer	2,5 mm
Promjer usisne zdjelice	80 mm
Volumen usisne zdjelice	59,1 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 5
Oblik usisnika	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	237 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	102 N
Težina proizvoda	84,5 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	M10
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	Vulkollan®