

# Vakuumski usisnik ESV-80-GT

Broj artikla: 526004

FESTO

Potrošni element, lako izmjenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	7,5 mm
Min. radijus radnog predmeta R	100 mm
Promjer usisne zdjelice	80 mm
Volumen usisne zdjelice	28,6 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	okruglo, zvonasti oblik
Oblik usisnika	okrugli duboki
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	245 N
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	245 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog tlaka	99 N
Težina proizvoda	30,9 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	Vulkollan®