


Ugradbeni komplet manometra DPA-63-16-MA-SET

Broj artikla: 526097

FESTO

za tlačni buster



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	40
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem
Pogonski tlak	16 bar
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	250 g