


# Vakuumska usisna sapnica VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3

Broj artikla: 526157

FESTO

Standard, visoki volumen usisne struje, širina 18 mm, T-oblik s utičnim priključkom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Nazivni promjer, Lavalova sapnica                   | 0,95 mm   |
| Mjera rastera                                       | 18 mm   |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                     |
| Ejektorska karakteristika                           | visoki usisni volumenski protok<br>Standard     |
| Konstruktivna struktura                             | T oblik   |
| Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje        | 4 bar   |
| Pogonski tlak                                       | 1 ... 8 bar                                     |
| Nazivni pogonski tlak                               | 6 bar   |
| Maks. usisno strujanje prema atmosferi              | 62,7 l/min                                      |
| Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka | 0,46 s  |
| Pogonski medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                 | Nauljeni pogon nije moguć                       |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura medija                                  | 0 ... 60 °C                                     |
| Temperatura okoline                                 | 0 ... 60 °C                                     |
| Maks. pritezni moment                               | 0,5 Nm  |
| Težina proizvoda                                    | 27 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                  | s prolaznim provrtom<br>s priborom              |
| Pneumatski priključak 1                             | QS-6  |
| Pneumatski priključak 3                             | QS-8  |
| Vakuumski priključak                                | QS-8  |
| Materijal - napomena                                | RoHS sukladno                                   |
| Material seals                                      | NBR   |
| Material receiver nozzle                            | POM   |
| Material housing                                    | POM ojačano                                     |
| Material transmitter nozzle                         | Aluminijska legura za gnječenje                 |
| Material fitting                                    | Mjed<br>poniklano                               |