


# Sabirnički čvor CPX-FB23-24

Broj artikla: 526176

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	CC-Link
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	115 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	Greška: greška komunikacije RD: Primiti podatke Run: Status komunikacije SD: Odaslati podatke
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Feldbus sučelje	Utičnica Sub-D, 9-polna Utikač Sub-D za samo-ugradnju Vijčana stezna letva, IP20
Maksimalni volumen adrese za ulaze	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Napomena za ulaze	14 byte on Rx (F23) 32 byte na RWr (F23) 64 bajta kod Rx, RWr (F24)
Maksimalni volumen adrese za izlaze	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Uputa za izlaze	64 bajta kod Ry, RWr (F24) 14 byte on Ry (F23) 32 byte na RWr (F23)
Parametriranje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Parametri sustava

Svojstvo	Vrijednost
Baud brzina	156 ... 10000 kbit/s
Dodatne funkcije	Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 70 mA